

# TMA030 NF

## LINGETTES DEGRAISSANTES POUR MAINS 1 COTE GRATTANT / 1 COTE DOUX



### PROPRIETES :

Les lingettes **TMA030 NF** imprégnées nettoyantes et dégraissantes sont polyvalentes et permettent ainsi un nettoyage efficace des mains, **SANS EAU, SANS SAVON, SANS RINÇAGE ET SANS RESIDUS.**

Lingette double face :

**son COTE GRATTANT ORANGE est très efficace pour les tâches tenaces et son COTE DOUX BLANC, permet un nettoyage de finition.**

### CARACTERISTIQUES :

DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION :		DE LA LINGETTE :	
aspect	Liquide limpide	Matière	Non tissé PP/viscose srub 45 gsm
Couleur	incolore	Couleur	orange
Odeur	agrumes	Dimension	200 x 300 mm
Densité	1,0 +/- 0,5	Nombre de lingette	80 formats
Point éclair	46°C	Taux d'imprégnation	558 ml
		Couleur boîte	blanche
		Couleur capot	orange

### **Caractéristiques de la solution d'imprégnation :**

Nos lingettes sont imprégnées d'une solution nettoyante et dégraissante hydro alcoolique composée, notamment :

- AQUA, ALCOHOL, LAURETH-7, LAURETH-11, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, CITRAL, HEXYL CINNAMAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

Cette solution d'imprégnation à haut pouvoir dégraissant, non irritante et à base d'extraits d'agrumes élimine la présence de :

**GRAISSES, HUILES, CAMBOUIS, ENCRE, PEINTURES, COLLES ET TOUTES AUTRES SALISSURES FRAICHES.**

De part sa formulation, la solution d'imprégnation contribue à une **BONNE HYDRATATION DE L'EPIDERME**.

Cette solution d'imprégnation n'est pas classée selon le règlement REACH, elle ne fait l'objet d'aucune classification toxicologique, elle est non irritante et ne présente aucun danger de manipulation.

#### UTILISATIONS :

Prêtes à l'emploi et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique, les lingettes nettoyantes et dégraissantes mains offrent à l'utilisateur un nettoyage facile et rapide en tout lieu et toute circonstance.

**Sans Eau  
Sans Savon  
Sans Résidu**



#### MODE D'EMPLOI :

Ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinolet, dans l'opercule et le refermer. Un essai préalable sur un endroit peu ou pas visible est recommandé. Lingettes prêtes à l'emploi et à usage unique.

Soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal.

Passer la lingette sur les mains. Laisser sécher. Bien refermer le couvercle après utilisation.

#### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

#### CONFORMITE A LA LEGISLATION :

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1<sup>er</sup> août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

**UTILISATEURS : TMA030 NF** est à utiliser par les professionnels.

#### **TIXO/NGA**

Siège social :

ZAC DES ENTREPOTS - 10 Rue de l'Emallerie - BAT K301  
022200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39

tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr